



elesa

Original design RE.C6

2 Lagerart

G Gleitlager

3 Form

A Rad ohne Gehäuse

1

d ₁ Rad-Ø	b ₁	b ₂	d ₂	max. dynamische Traglast in N
40	18	21	8	400
50	18	22	8	550
60	24	28	8	700

Ausführung**Laufbelag**

Thermoplastisches Polyurethan (TPU)

- gespritzt
- rot
- Härte 55 Shore D

Radkörper

Kunststoff, Polyamid (PA)

Einsatztemperatur -5 °C bis +40 °C

RoHS

Räder GN 22880 werden in industriellen und öffentlichen Innenbereichen beispielsweise zum Verschieben von Apparaten und Geräten eingesetzt.

Der Laufbelag der Räder bewirkt einen geringen Rollwiderstand bei hoher Elastizität und guter Verschleiß- und Reißfestigkeit. Er zeichnet sich durch eine gute Hindernisüberwindung aus.

Hinweise

Hinweise	Seite
GN 22880 Transportrollen (leichte Ausführung)	QVX
GN 22880 Transportrollen (Doppelrollen Ausführung)	QVX
GN 22870 Räder (Laufbelag Gummi, Radkörper Polypropylen)	QVX
GN 22882 Räder (Laufbelag Polyurethan, orange)	QVX
GN 22884 Räder (Laufbelag Polyurethan, blau)	QVX

Technische Informationen

Einsatzbedingungen von Rädern und Rollen	QVX
Technische Hinweise zu Rädern und Rollen	QVX
Kunststoff-Eigenschaften	QVX

Bestellbeispiel

GN 22880-60-G-A

1	d ₁
2	Lagerart
3	Form