




elesa
Original design RE.F4-H

- 2

Lagerart
- K

Kugellager
- 3

Form (Gehäuse)
- B

Bockrolle
- L

Lenkrolle
mit Anschraubplatte
- LF

Lenkrolle
mit Anschraubplatte,
mit Feststeller
- 4

Kennzeichen
- M

mittelschwere Ausführung

1

d ₁ Rad-Ø	b	d ₂	h	l ₁	l ₂ Form B	Form L / LF	l ₃	m ₁	m ₂ Form B	Form L / LF	m ₃	m ₄	r	max. dynamische Traglast in N
100	38	9	138	100	85	85	46	45	60	60	75	80	123	3500
125	50	11	170	140	115	110	70	73	85	87	105	105	126	5500
150	50	11	200	140	115	110	70	73	85	87	105	105	126	7000
200	50	11	250	140	115	110	70	73	85	87	105	105	126	7500

Ausführung

5

Laufbelag

Kunststoff, Polyurethan (PUR)

• umgossen

• gelb

• Härte 92 Shore A

Radkörper

Gusseisen

Gehäuse

Stahlblech

verzinkt, gelb passiviert

ST

Drehkranz Lenkrolle

• zweifache Kugellagerung, fettgeschmiert

• Staubschutzring bei Form L / LF

Kunststoff, Polyethylen (PE)

Einsatztemperatur

-20 °C bis +80 °C

RoHS

Transportrollen GN 22887 werden in industriellen und öffentlichen Innenbereichen beispielsweise zum Verschieben von mittelschweren Wagen eingesetzt.

Der Laufbelag der Räder bewirkt einen geringen Rollwiderstand bei guter Verschleiß- und Reißfestigkeit.

Der geringe Verschleiß der Kugellagerung erhöht die Lebensdauer, die Befestigung am Innenring kann axial spielfrei erfolgen.

Hinweise	Seite
GN 22887 Räder (ohne Gehäuse)	QVX
GN 22887 Schwerlastrollen (schwere Ausführung)	QVX
GN 22887 Schwerlastrollen (sehr schwere Ausführung)	QVX
GN 22885 Transportrollen (ESD-Ausführung)	QVX
GN 22886 Transportrollen (Radkörper Aluminium)	QVX

Technische Informationen	
Einsatzbedingungen von Rädern und Rollen	QVX
Technische Hinweise zu Rädern und Rollen	QVX

Bestellbeispiel

1

d₁

2

Lagerart

3

Form (Gehäuse)

4

Kennzeichen

5

Werkstoff (Gehäuse)

1

2

3

4

5

GN 22887-150-K-LF-M-ST