



Lagerart G



Lagerart K


**elesa**  
Original design RE.F8

1 **Lagerart**
**G** Gleitlager  
**K** Kugellager

2 **Form**
**A** Rad ohne Gehäuse  
**AB** Rad ohne Gehäuse, blau

1
**Lagerart G**

<b>d<sub>1</sub></b> Rad-Ø Form A	<b>b<sub>1</sub></b>	<b>b<sub>2</sub></b>	<b>d<sub>2</sub></b>	empfohlene ergonomische Höchstlast in N	max. statische Traglast in N	max. dynamische Traglast in N
65	-	30	34	12	900	1250
80	80	30	39	12	1500	2000
100	100	30	44	12	1750	3500
125	125	38	44	15	2000	4500
150	-	45	58	20	2500	6000
200	-	50	58	20	3150	7300

1
**Lagerart K**

<b>d<sub>1</sub></b> Rad-Ø Form A	<b>b<sub>1</sub></b>	<b>b<sub>2</sub></b>	<b>d<sub>2</sub></b>	empfohlene ergonomische Höchstlast in N	max. statische Traglast in N	max. dynamische Traglast in N
125	45	56	20	4000	7000	6500
150	45	56	20	4550	8000	7500
200	50	56	20	6500	10000	9000

**Ausführung****Laufbelag / Radkörper**

Kunststoff, Polyamid (PA)

- einteilig
- weiß bei Form A
- blau bei Form AB
- Härte 70 Shore D

**Einsatztemperatur** -30 °C bis +80 °C**RoHS****Technische Informationen** Seite

Einsatzbedingungen von Rädern und Rollen QVX

Technische Hinweise zu Rädern und Rollen QVX

Kunststoff-Eigenschaften QVX

Räder GN 22892 werden in industriellen und öffentlichen Innenbereichen beispielsweise zum Verschieben von Transportwagen eingesetzt.

Der Laufbelag der Räder bewirkt einen geringen Rollwiderstand bei guter Verschleiß- und Reißfestigkeit.

Bei der Lagerart K erhöht der geringe Verschleiß der Kugellagerung die Lebensdauer, die Befestigung am Innenring kann axial spielfrei erfolgen.

**Hinweise****Seite**

GN 22892 Transportrollen (mit Gehäuse, leichte Ausführung) QVX

GN 22892 Transportrollen (mit Gehäuse, leichte Ausführung, mit Gelenkfuß) QVX

GN 22892 Transportrollen (mit Gehäuse, mittelschwere Ausführung) QVX

GN 22892 Schwerlastrollen (mit Gehäuse, schwere Ausführung) QVX

**Bestellbeispiel**
1 2 3  
**GN 22892-80-G-A**

<span style="color: red;">1</span>	<b>d<sub>1</sub></b>
<span style="color: red;">2</span>	<b>Lagerart</b>
<span style="color: red;">3</span>	<b>Form</b>