



**elesa**  
Original design RE.F8-WH

**2 Lagerart**

**K** Kugellager

**3 Form (Gehäuse)**

**B** Bockrolle

**L** Lenkrolle mit Anschraubplatte

**LF** Lenkrolle mit Anschraubplatte, mit Feststeller

**4 Kennzeichen**

**H** schwere Ausführung

**1**

d <sub>1</sub> Rad-Ø	b	d <sub>2</sub>	h	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	Form		m <sub>2</sub>	m <sub>3</sub>	r	max. dynamische Traglast in N
							B	L / LF				
125	45	11	182	135	110	51	80	73	87	105	157	6500
150	45	11	210	135	110	60	80	73	87	105	157	7500
200	50	11	252	135	110	70	80	73	87	105	157	9000

**Ausführung**

**5**

**Laufbelag / Radkörper**

Kunststoff, Polyamid (PA)

- einteilig
- weiß
- Härte 70 Shore D

**Gehäuse**

Stahlschweißkonstruktion, verzinkt

**ST**

**Drehkranz Lenkrolle**

- Axialkugel-/ Kegelrollenlager, fettgeschmiert
- nachschmierbar

**Einsatztemperatur** -30 °C bis +80 °C

RoHS

Schwerlastrollen GN 22892 werden in industriellen und öffentlichen Innenbereichen zum Verschieben von schweren Wagen eingesetzt.

Der Laufbelag der Räder bewirkt einen geringen Rollwiderstand bei guter Verschleiß- und Reißfestigkeit.

Der geringe Verschleiß der Kugellagerung erhöht die Lebensdauer, die Befestigung am Innenring kann axial spielfrei erfolgen.

**Hinweise**

**GN 22892** Räder (ohne Gehäuse) QVX

**GN 22892** Transportrollen (leichte Ausführung) QVX

**GN 22892** Transportrollen (leichte Ausführung, mit Gelenkfuß) QVX

**GN 22892** Transportrollen (mittelschwere Ausführung) QVX

**Seite**

**Technische Informationen**

Einsatzbedingungen von Rädern und Rollen QVX

Technische Hinweise zu Rädern und Rollen QVX

**Bestellbeispiel**

<b>1</b>	d <sub>1</sub>
<b>2</b>	Lagerart
<b>3</b>	Form (Gehäuse)
<b>4</b>	Kennzeichen
<b>5</b>	Werkstoff (Gehäuse)

**GN 22892-150-K-B-H-ST**