



3 Form

A mit Senkbohrungen

1		2													
l_1		l_2	d_1		d_2	h_1	$h_2 \approx$	l_3	m_1	m_2	m_3	m_4	s		
Stahl	Edelstahl			für Senkschrauben											
85	-	70	5,5	M 4	6,5	12	44	75	65	45	45	10	1,25		
100	100	80	5,5	M 4 / M 5	7,5	14	52	95	75	52	44	22,5	1,5		
120	-	95	5,5	M 5	7,5	15	54	103,5	96	70	55	20	1,5		
135	-	110	6,4	M 6	10	15	65	123	105	75	73	22	1,75		

Ausführung

Stahl	ST
verzinkt, blau passiviert	
Edelstahl 1.4301	NI
blank	
RoHS	

Klappgriffe GN 3136 ermöglichen das Ausziehen von Schubladen oder das Anheben von Kisten und Behältern. Der schwenkbare Griffbügel schlägt beim Verwenden bei etwa 90° am Blechgehäuse an und fällt danach per Schwerkraft wieder in seine Ruhestellung zurück.

Aufgrund der einfachen Bauweise können die Stanz- und Biegeteile größere Toleranzen aufweisen. Daher sollten bei der Konstruktion entsprechende Ausgleichsmöglichkeiten berücksichtigt werden.

Hinweise	Seite
GN 425.8 Schalen-Klappgriffe (mit Arretierung oder Federrückstellung)	QVX
GN 425.9 Klappgriffe (Edelstahl, mit / ohne Haltefeder)	QVX
GN 825.1 Klappgriffe (Kunststoff, mit Federrückstellung)	QVX

Technische Informationen

Edelstahl-Eigenschaften	QVX
-------------------------	-----

Bestellbeispiel

 l_1
 l_2
 Form
 Werkstoff
GN 3136-100-80-A-ST

1	l_1
2	l_2
3	Form
4	Werkstoff