



ROST
FREI
**

3 Form

A mit Senkbohrungen

1		2													
l ₁		l ₂	d ₁		d ₂	h ₁	h ₂ ≈	l ₃	m ₁	m ₂	m ₃	m ₄	s		
Stahl	Edelstahl			für Senkschrauben											
85	-	70	5,5	M 4	6,5	12	44	75	65	45	45	10	1,25		
100	100	80	5,5	M 4 M 5	7,5	14	52	95	75	52	44	22,5	1,5		
120	-	95	5,5	M 5	7,5	15	54	103,5	96	70	55	20	1,5		
135	-	110	6,4	M 6	10	15	65	123	105	75	73	22	1,75		

Ausführung

Stahl

- verzinkt, blau passiviert
- kunststoffbeschichtet
- schwarz, RAL 9005, strukturmatt

4

ST

● STSW

Edelstahl 1.4301

blank

NI

RoHS

Klappgriffe GN 3136 ermöglichen das Ausziehen von Schubladen oder das Anheben von Kisten und Behältern. Der schwenkbare Griffbügel schlägt beim Verwenden bei etwa 90° am Blechgehäuse an und fällt danach per Schwerkraft wieder in seine Ruhestellung zurück.

Aufgrund der einfachen Bauweise können die Stanz- und Biegeteile größere Toleranzen aufweisen. Daher sollten bei der Konstruktion entsprechende Ausgleichsmöglichkeiten berücksichtigt werden.

Hinweise

Seite

GN 425.8 Schalen-Klappgriffe (mit Arretierung oder Federrückstellung)	154
GN 425.9 Klappgriffe (Edelstahl, mit / ohne Haltefeder)	151
GN 825.1 Klappgriffe (Kunststoff, mit Federrückstellung)	153

Technische Informationen

Angaben zur Belastbarkeit	2332
Edelstahl-Eigenschaften	2422

Bestellbeispiel

GN 3136-100-80-A-ST

1	l ₁
2	l ₂
3	Form
4	Werkstoff / Oberfläche