



**4 Form**

**C** mit Gewinde

**K** mit Bohrung H7

**2**

**3**

**3**

<b>d<sub>1</sub></b>	<b>d<sub>2</sub></b> Form C Gewinde	<b>d<sub>3</sub> H7</b> Form K Bohrung	<b>d<sub>4</sub> ≈</b>	<b>h ≈</b>	<b>t<sub>1</sub></b> min.	<b>t<sub>2</sub></b> min.
16	M 4	B 6	8	15	7	9
20	M 5	B 8	12	18	9	11
25	M 6	B 10	15	22,5	11	14
32	M 8	B 12	18	29	14,5	17
40	M 10	B 16	22	37	18	22
50	M 12*	B 20	27	46	21	28

\* Diese Größe ist nur in Stahl und Aluminium lieferbar.

**Ausführung**

- Stahl poliert **ST**
- Aluminium poliert **AL**
- Edelstahl **NI**
  - nichtrostend, 1.4305
  - matt gestrahlt
- ISO-Passungen → Seite 2151
- Edelstahl-Eigenschaften → Seite 2166
- RoHS

**1**

**Hinweis**

Kugelknöpfe DIN 319 aus Stahl, Aluminium und Edelstahl sind auf dem amtlichen Normblatt nicht vorgesehen.

Bestellbeispiel

**DIN 319-NI-40-M10-C**

**1** Werkstoff

**2** d<sub>1</sub>

**3** d<sub>2</sub> (d<sub>3</sub>)

**4** Form