



¹ d ₁ Bohrung für Sensor	² b Laschen- breite	d ₂	d ₃	Länge l	m ₁	m ₂	t ₁	t ₂	x ₁	x ₂	y
B 12	25	30	5,5	36,5	24	25	11,5	7	50	38	35
B 18	25	30	5,5	36,5	24	25	11,5	7	50	38	35

Ausführung

Aluminium

kunststoffbeschichtet
schwarz, RAL 9005, strukturmatt



RoHS

Auf Anfrage

• Edelstahl-Ausführung



Sensorhalter GN 271.4 nehmen über die Bohrung der Lasche Sensoren mit Außengewinde auf.
Sie lassen sich über den Flansch universell, auch an Profilsystemen befestigen.

Hinweise

GN 177 Universal-Klemmstative
GN 478 Anbau-Klemmhalter

Seite

ganternorm.com
1875

Bestellbeispiel

GN 271.4-B12-25-SW

¹	d ₁
²	b
³	Oberfläche

