



2

3

d ₁	Länge l	d ₂	h ₁	h ₂	r	t min.
20	200	M 8	105	68	22	15
20	300	M 8	105	68	22	15
28	250	M 10	125	78	32	15
28	350	M 10	125	78	32	15
28	500	M 10	125	78	32	15

Ausführung

1

4

- Aluminium **AL**
- kunststoffbeschichtet
 - schwarz, RAL 9005, strukturmatt ● **SW**
 - silber, RAL 9006, strukturmatt ● **SR**
- blank, gleitgeschliffen ○ **BL**
- Angaben zur Belastbarkeit → Seite 2106
- RoHS

Hinweis

Bügelgriffe GN 426.1 werden aus gebogenem Aluminiumprofil hergestellt.

siehe auch...

- Bügelgriffe GN 565.2 (Montage von der Bedienungs- oder Rückseite) → Seite 114
- Bügelgriffe GN 425.1 (Ø 8 / 10 / 12, Aluminium / Edelstahl, abgewinkelt) → Seite 152
- Rohrgriffe GN 333 (abgewinkelt) → Seite 186

Zubehör

- Befestigungssets GN 181 (Befestigung von der Bedienseite) → Seite 160

Bestellbeispiel

1	Werkstoff
2	d ₁
3	Länge l
4	Oberfläche

GN 426.1-AL-28-250-SW