


1

Form

D1 mit Elastomereinlage

2

d ₁ Nennmaß						b ₁	b ₂ ±1	d ₂	Länge l ≈	m ≈	s ₁ ≈	s ₂ ≈
8	10	11	12	13	14	15	19	6,4	17,2	9,7	3,2	3,7
15	16	17	18	19	20	15	19	6,4	17,2	9,7	3,2	3,7
21	22	23	24	25	-	15	19	6,4	17,2	9,7	3,2	3,7
26	27	28	29	30	-	15	19	6,4	17,2	9,7	3,2	3,7

3

b ₁	b ₂ ±1	d ₂	Länge l ≈	m ≈	s ₁ ≈	s ₂ ≈
15	19	6,4	17,2	9,7	3,2	3,7
15	19	6,4	17,2	9,7	3,2	3,7
15	19	6,4	17,2	9,7	3,2	3,7
15	19	6,4	17,2	9,7	3,2	3,7

Ausführung

4

5

Halteschelle

Stahl
verzinkt

W1

Elastomereinlage

Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)

E

RoHS

Auf Anfrage

- weitere Klemmbereiche
- andere Werkstoffe

Halteschellen DIN 3016 befestigen Schläuche, Kabel und Kabelschutzrohre sicher und platzsparend z. B. an Maschinen, Anlagen oder Fahrzeugen. Die Verstärkung im Bereich der Befestigungsbohrungen erhöht die Stabilität. Die Elastomereinlage beugt Scheuerstellen vor und verbessert die Klemmwirkung.

- Hinweise
- ganternorm.com
- DIN 3017 Schlauchschellen (Stahl / Edelstahl)
- DIN 3017 Gelenkbolzenschellen (Stahl / Edelstahl)
- GN 3017.5 Drahtschellen (Stahl)

Technische Informationen	Seite
Kunststoff-Eigenschaften	2414
Edelstahl-Eigenschaften	2422

Bestellbeispiel

1

2

3

4

5

1

Form

2

d₁

3

b₁

4

Werkstoff (Halteschelle)

5

Werkstoff (Elastomereinlage)

DIN 3016-D1-10-15-W1-E