




elesa

Original design THR-RC / THR-LP

3 Kennziffer

1 ohne Entlüftungsbohrung

5 Form

R mit Ringöse

P mit Kunststoff-Kugelschleife

d ₁	d ₂	l ₁	l ₂	r	s
32	G 1/2	29	11	26	4
37	G 3/4	32,5	12	28,5	5
44	G 1	36	13	32	6

Ausführung

Verschlusschraube

Kunststoff, Polyamid (PA)
schwarz, matt

O-Ring

Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR)

Ringöse / Kugelschleife

Kunststoff, Polyacetat (POM)
schwarz

Schlüsselring bei Form P

Edelstahl 1.4310

chemisch geschwärtzt

Einsatztemperatur 0 °C bis +60 °C

RoHS

Zubehör

	Seite
GN 111.3 Schlüsselringe (Edelstahl)	QVX
GN 111 Kugelschleifen (Messing)	QVX
GN 111.5 Kugelschleifen (Edelstahl)	QVX
GN 111.2 Halteseile (Edelstahl)	QVX
GN 111.8 Halteseile (Edelstahl Güteklasse 4)	QVX
GN 111.4 Spiral-Halteseile (Kunststoff)	QVX
GN 7490 Schweißmuffen (Stahl / Edelstahl)	QVX

Verschlusschrauben GN 443.13 sind mit dem Außendurchmesser d₁ auf Einschraubblöcher für Rohrverschraubungen DIN 3852 abgestimmt. Der O-Ring ist in einen radialen und planseitigen Einstich eingebettet. Dadurch ist er unverlierbar und kann beim Anziehen nicht herausgequetscht werden.

Über die angebrachte Ringöse können Verschlusschrauben GN 443.13 mit einer Kugelschleife oder einem Halteseil unverlierbar befestigt werden. In der Form P werden sie montiert mit Ringöse und Kugelschleife geliefert.

Hinweise

	Seite
GN 443 Verschlusschrauben (Kunststoff)	QVX
GN 741 GN 742 Verschlusschrauben (mit Außensechskant)	QVX
GN 548.1 Einfülldeckel (Kunststoff)	QVX

Technische Informationen

Kunststoff-Eigenschaften	QVX
Edelstahl-Eigenschaften	QVX

Bestellbeispiel

1	d ₁
2	d ₂
3	Kennziffer
4	Farbe
5	Form

GN 443.13-37-G3/4-1-B-P