



1 l <sub>1</sub>	2 d <sub>1</sub> Gewinde			d <sub>3</sub>	d <sub>4</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	h <sub>3</sub>	h <sub>4</sub> Rastweg	t min.
	M 3	M 4	M 5							
22	M 3	M 4	M 5	8	10,5	18,5	2	16,5	3	5
30	M 4	M 5	M 6	10	13	24,5	4	22	3,5	9
45	M 4	M 5	M 6	10	13	24,5	4	22	3,5	9
63	M 6	M 8	-	13,5	17,5	31	6,5	28,5	4	11
78	M 8	M 10	-	16	21	36	8	34	4	14

**Ausführung**

**Griff**

Zink-Druckguss

kunststoffbeschichtet

- schwarz, RAL 9005, strukturmatt
- orange, RAL 2004, strukturmatt
- rot, RAL 3000, strukturmatt
- silber, RAL 9006, strukturmatt

- SW
- OS
- RS
- SR

**Buchse und Halteschraube**

Stahl

verzinkt, blau passiviert

RoHS

Bei verstellbaren Klemmhebeln GN 302.2 steht der Griff nicht geneigt, sondern parallel zur Spannfläche.

Verstellbare Hebel sind vorzugsweise dann einzusetzen, wenn der Spannungsbereich begrenzt oder eine bestimmte Spannstellung erwünscht ist. Der Gewindeeinsatz ist durch eine Kerbverzahnung mit dem Griff lösbar verbunden. Durch Anheben (Ziehen) des Griffes wird die Kerbverzahnung frei und der Klemmhebel kann in die günstigste Spannposition geschwenkt werden. Beim „Loslassen“ rastet der Griff selbsttätig wieder ein.

**Hinweise**

	Seite
GN 302 Flache verstellbare Klemmhebel (Buchse Stahl, brüniert)	QVX
GN 302.1 Flache verstellbare Klemmhebel (Buchse Edelstahl)	QVX
GN 300.2 Verstellbare Klemmhebel (Buchse Stahl, verzinkt)	QVX

Bestellbeispiel

GN 302.2-63-M6-SW

1	l <sub>1</sub>
2	d <sub>1</sub>
3	Farbe