



¹ d ₁	² d ₂ H7	d ₃ -0,3	d ₄	Länge l	s -0,15	t min.
M 6	8	18	8,5	19	9	9
M 8	10	20	11	24	12	11
M 10	12	25	13,5	28	14	14
M 12	16	32	16	34	17	16

Ausführung

- Stahl
- Festigkeitsklasse 5
- brüniert
- ISO-Passungen → Seite 2151
- Festigkeitswerte von Muttern → Seite 2152
- RoHS

Hinweis

In Kombination mit Gewindestiften (z. B. DIN 913 oder DIN 6379) lassen sich mit Augenmuttern GN 444.2 Augenschrauben in verschiedensten Längen realisieren.

Außerdem kann z. B. in Verbindung mit Zylinderschrauben DIN 912 eine schwenkbare Spannschraube geschaffen werden.

Die Maße d₂, d₃ und s entsprechen DIN 444.

Als Lagerbolzen können in den Größen M6, M8, M10 und M12, Bundschrauben GN 732.1 eingesetzt werden.

siehe auch...

- Bundschrauben GN 732.1 → Seite 1057
- Gelenkstücke GN 752 → Seite 1667
- Stiftschrauben DIN 6379 → Seite 1166

Bestellbeispiel

GN 444.2-M10-12

¹	d ₁
²	d ₂

