Rändelgriffe / Rändelgriffschrauben

Kunststoff, Gewindebuchse Messing / Gewindezapfen Stahl, Softline









elesa
Original design MBT.SOFT

SOFT FDA

1 d_1	2 d_2 H9	2 d_3	3 Länge l			d_4	h_1	h_2	t min.
44	B 6	M 6	10	20	-	17	24	10	13
44	-	M 8	16	30	50	17	24	10	13
54	B 8	M 8	16	30	50	20	30	12,5	18
54	-	M 10	20	30	50	20	30	12,5	18

Ausführung

Griff
- Grundkörper
  Kunststoff, Polypropylen (PP)
- Softline-Ummantelung
  Thermoplastisches Elastomer (TPE)
  - mit dem Grundkörper chemisch verbunden
  - FDA-konformer Werkstoff
  - Einsatztemperatur 0 °C bis +90 °C
  - schwarz, matt
  - Härte 70 Shore A

Gewindebuchse
Messing

Gewindezapfen
Stahl
verzinkt, blau passiviert

RoHS

Die Softline-Ummantelung macht die Rändelgriffe GN 4534 besonders griffsympathisch und ergonomisch.
Die weiche, rutschfeste Kontaktfläche verbessert den Kontakt sowohl bei feuchter (Handschweiß) als auch trockener Umgebung, bei öliger Oberfläche ebenso wie bei hohen Temperaturen oder Kälte.
Die Verwendung von Rändelgriffen empfiehlt sich besonders, wenn oft oder stark gespannt werden muss.

Hinweise	Seite
GN 534 Kordelgriffe	570
GN 534 Kordelgriffschrauben	571

Technische Informationen	
Produktfamilie Softline	18
ISO-Passungen	2391
Kunststoff-Eigenschaften	2414

Bestellbeispiel (Gewindebuchse)
1 2
GN 4534-54-M10

1	d_1
2	d_2 (d_3)

Bestellbeispiel (Gewindezapfen)
1 2 3
GN 4534-44-M8-16

1	d_1
2	d_3
3	Länge l