

4 Form

C mit Befestigungsset und Abdeckkappe

s		Länge l		n	b ₁ für Schraube	b ₂ * für Schraube	d	h ₁	h ₂ ≈	k
Nennmaß	Istmaß	Nennmaß	Istmaß							
30	28	30	27	8	M 6	-	M 6	5,5	6	-
30	28	60	57	8**	M 6	-	M 6	6	3,5	-
40	38	40	36	10	M 8	-	M 8	5,5	6	-
40	36	80	80	10**	M 8	-	M 8	9	3,5	-
45	42	45	41	10	M 8	-	M 8	9	6	-
45	42	90	87	10**	M 8	-	M 8	9,5	3,5	-
60	56	60	57	8**	M 6	M 8	M 6	6	6,5	30
80	74	80	76	10**	M 8	-	M 8	8	6,5	40
90	88	90	86	10**	M 8	-	M 8	9,5	6,5	45

* Langlöcher nur bei 60608

** zusätzliche Führungsstege für weitere Nutgrößen

Ausführung

- Winkel Aluminium
 - lackiert, weißaluminium **AW**
 - blank **AB**
- Befestigungsset
 - Hammerkopfmutter und Zylinderschraube (bei n = 8)
 - Hammerkopfschraube und Bundmutter (bei n = 10)
- Stahl, verzinkt **SZ**
blau / gelb passiviert
- Abdeckkappe Kunststoff (Polyamid PA) schwarz **S**
- Kunststoff-Eigenschaften → Seite QVX
- RoHS

Hinweis

Winkel GN 30b befestigen Aluprofile z. B. an Tischen und Platten oder rechtwinklig aneinander. Dabei ist keine Bearbeitung des Profils nötig.

Die Verbindung lässt sich längs der Nut frei positionieren und verschieben. Zur Befestigung des Winkels an einer Platte oder quer zum Aluprofil müssen die Führungsstege herausgebrochen werden.

Die Abdeckkappen sorgen für ein optisch ansprechendes Erscheinungsbild und erleichtern die Reinigung.

siehe auch...

- Aluprofile GN 10b (Profiltyp leicht) → Seite QVX
- Aluprofile GN 10b (Profiltyp schwer) → Seite QVX


Bestellbeispiel	1 s
	2 Länge l
	3 n
	4 Form
	5 Oberfläche (Winkel)
	6 Werkstoff (Befestigungsset)
	7 Farbe (Abdeckkappe)

GN 30b-80 80 10-C-AWSZS


3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9

Montagemöglichkeiten / Anwendungsbeispiele

Montage Abdeckkappe



Verwendung



Anwendungsbeispiele

