

4 Form
A ohne Zubehör

1

2

3

s		Länge l		n	d für Schraube	h ₁	k
Nennmaß	Istmaß	Nennmaß	Istmaß				
30	30	30	30	6	M 6	2,5	-
30	30	60	60	6	M 6	3,5	-
40	40	40	40	8	M 8	5	-
40	40	80	80	8	M 8	5	-
80	74	80	76	8	M 8	8	40

Ausführung

- Winkel
Zink-Druckguss
lackiert, weißaluminium
- RoHS

5

ZW

Zubehör

- Nutzensteine GN 50i → Seite QVX

Hinweis

Winkel GN 30i befestigen Aluprofile z. B. an Tischen und Platten oder rechtwinklig aneinander. Dabei ist keine Bearbeitung des Profils nötig.

Die Verbindung lässt sich längs der Nut frei positionieren und verschieben. Zur Befestigung des Winkels an einer Platte oder quer zum Aluprofil müssen die Führungsstege herausgebrochen werden.

siehe auch...

- Aluprofile GN 10i (Profiltyp leicht) → Seite QVX
- Aluprofile GN 10i (Profiltyp schwer) → Seite QVX
- Aluprofile GN 11i (mit teilweise geschlossenen Nuten) → Seite QVX

Bestellbeispiel


GN 30i-40408-A-ZW

- 1 s
- 2 Länge l
- 3 n
- 4 Form
- 5 Oberfläche




Montagemöglichkeiten / Anwendungsbeispiele

Montage Abdeckkappe



Verwendung



Anwendungsbeispiele

