


Montagehinweis




elesa

Original design LV.F-STP / LV.F-AS-STP

4 Form

A ohne Gummiauflage

AG mit Gummiauflage



d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	l <sub>1</sub>	d <sub>3</sub>	k	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub>	SW <sub>1</sub>	SW <sub>2</sub>	Kugel-Ø	Statische Belastbarkeit in kN (Hinweise beachten)		
80	M 8	44	69	-	8,5	54	35	23	24	16	3	14	2,7
80	M 10	44	69	99	8,5	54	35	23	24	16	4	14	4,8
80	M 12	44	69	99	8,5	54	35	23	24	16	5	14	6,8
100	M 8	44	69	-	12,5	70	36	23	24	16	3	14	2,7
100	M 10	44	69	99	12,5	70	36	23	24	16	4	14	4,8
100	M 12	44	69	99	12,5	70	36	23	24	16	5	14	6,8

Ausführung

Fußteller

Kunststoff, Polyamid (PA)

- glasfaserverstärkt
- schwarz, matt

Verstellspindel

Kunststoff, Polyamid (PA-HP)

- glasfaserverstärkt
- schwarz, matt

Gummiauflage bei Form AG

Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR)

- schwarz
- Härte 70 Shore A

Einsatztemperatur -30 °C bis +100 °C

RoHS

Technische Informationen Seite

Kunststoff-Eigenschaften 2414

Gelenkfüße GN 345.9 werden aus Kunststoff hergestellt und sind dadurch leicht, korrosionsbeständig und elektrisch isolierend. Sie werden zum Aufstellen und Nivellieren von Maschinen, Geräten oder Vorrichtungen verwendet.

Die Geometrie des Fußtellers verteilt die Last auf einen großen Bereich und bewirkt in Kombination mit dem hochwertigen Kunststoff eine hohe statische Belastbarkeit.

Die Gelenkfüße werden montiert geliefert, sind aber demontierbar. Die Befestigungsbohrungen des Fußtellers sind im Anlieferzustand durch eine dünne Kunststoffschicht verschlossen, die leicht durchstoßen oder aufgebohrt werden kann.

Die in der Tabelle angegebenen Werte der statischen Belastbarkeit sind unverbindliche Richtwerte, bei deren Überschreitung es zur Verformung bzw. zum Bauteilversagen kommen kann.

Hinweise Seite

GN 345 Gelenkfüße (Kunststoff, Verstellspindel Stahl) 1428

GN 345.5 Gelenkfüße (Kunststoff, Verstellspindel Edelstahl) 1428

Bestellbeispiel	1 d <sub>1</sub>
	2 d <sub>2</sub>
	3 l <sub>1</sub>
<b>GN 345.9-80-M8-44-AG</b>	4 Form