Sterngriffe

Kunststoff, Buchse Messing, niedrige Form



elesa
Original design VCRT-N / VCRT-FP

3 Form

A ohne Abdeckkappe
B mit Abdeckkappe

1 d_1	2 d_2 Gewinde		2 **s** H9 Vierkant (Schlüsselweite)				d_3	d_4 −0,5	h_1	h_2	l_1	l_2	l_3 +0,5
32	M 5	M 6	V 5	V 6	-	-	17	11	17	1	8	13,5	6,5
40	M 6	M 8	V 6	-	-	-	17	13	17	1	10	14,5	9,5
50	M 8	M 10	V 6	V 7	-	-	19	16	20	1,2	10	17,5	9,5
63	M 10	M 12	V 6	V 7	V 8	-	22,5	20	21,5	1,3	10	19	9,5
74	M 10	M 12	V 7	V 8	V 9	V 10	26,5	20	24,5	2	15	21	13,5
95	M 16	-	V 8	V 10	-	-	32	18	29,5	4,5	15	26,5	13,5

Ausführung

4

Griff
Kunststoff, Polyamid (PA)
- glasfaserverstärkt
- schwarz, matt

Gewindebuchse / Vierkantbuchse
Messing

Abdeckkappe bei Form B
Kunststoff, Polyamid (PA)

• schwarz, RAL 9005, matt	–
• orange, RAL 2004, matt	DOR
• grau, RAL 7035, matt	DGR
• gelb, RAL 1021, matt	DGB
• blau, RAL 5024, matt	DBL
• rot, RAL 3000, matt	DRT
• grün, RAL 6017, matt	DGN

Einsatztemperatur -30 °C bis +130 °C

RoHS

Charakteristisch für die Sterngriffe GN 5331 sind die 5 Noppen bzw. Griffmulden. Sie verleihen diesen Griffen nicht nur ein ansprechendes Design, sondern durch ihre Form lässt sich auch ein hohes Drehmoment erzielen.

Technische Informationen	Seite
ISO-Passungen	2391
Kunststoff-Eigenschaften	2414

Bestellbeispiel (Abdeckkappe schwarz)
1 2 3
GN 5331-63-M10-B

1	d_1
2	d_2 (s)
3	Form

Bestellbeispiel (Abdeckkappe farbig)
1 2 3 4
GN 5331-74-M12-B-DRT

1	d_1
2	d_2 (s)
3	Form
4	Farbe der Abdeckkappe