


 ROST  
FREI  
\*\*\*\*

**3 Form**

- A** ohne Bohrung  
**E** mit Gewinde-Sackloch  
**D** mit Gewinde-Durchloch  
**C** mit Sackloch H7

<b>1</b> $d_1$	<b>2</b> $d_2$ Gewinde Form D Form E	<b>2</b> $d_3$ H7 Bohrung Form C	$d_4$	$h_1$	$h_2$	$t_1$ min.	$t_2$
40	M 6	-	18	30,5	15	12	13
40	M 8	B 8	18	30,5	15	15	13
50	M 8	-	21	34	17	15	16
50	M 10	B 10	21	34	17	18	16
60	M 10	-	25	39	18	18	20
60	M 12	B 12	25	39	18	22	20

**Ausführung**

 Edelstahl 1.4404  
 matt gestrahlt

RoHS

**Auf Anfrage**

- hochglanzpoliert (PL)

Sterngriffe GN 5335.4 haben glatte und geschlossene Flächen, sowie große Eckradien. Damit sind sie geeignet für ein Umfeld mit besonderen hygienischen Anforderungen.

Hinweise	Seite
GN 5339.5 Dreikantgriffe	552
GN 5334   GN 5335.4 Sterngriffe	522
GN 834 Flügelmuttern	562
DIN 6336 Sterngriffe	490
DIN 6335 Kreuzgriffe	530
GN 5345 Dreisterngriffe	540

**Technische Informationen**

Querbohrungen GN 110	2326
ISO-Passungen	2391
Edelstahl-Eigenschaften	2422

**Bestellbeispiel**
**GN 5335.4-40-M8-E**

<b>1</b>	$d_1$
<b>2</b>	$d_2$ ( $d_3$ )
<b>3</b>	Form