



1.1

1.2

1.3

1.4

1

2

d ₁	d ₂		d ₃	h ₁	h ₂	t min.
	MS-Buchse	NI-Buchse				
63	M 8	M 10	23	30,5	16	13
80	M 10	M 12	30,5	37	20	17
100	M 12	M 14	35	43	23	20

2.1

Ausführung

3

4

- Kunststoff
Thermoplast (Polyamid PA)
- glasfaserverstärkt
- temperaturbeständig bis 130 °C
- schwarz, matt
- Buchse
- Messing **MS**
- Edelstahl **NI**
nichtrostend, 1.4305

- Farbe der Abdeckkappe (matt):
schwarz, RAL 9005
orange, RAL 2004
grau, RAL 7035
gelb, RAL 1021
blau, RAL 5024
rot, RAL 3000
grün, RAL 6017

- DSW
- DOR
- DGR
- DGB
- DBL
- DRT
- DGN

• Kunststoff-Eigenschaften → Seite QVX

• Edelstahl-Eigenschaften → Seite QVX

• RoHS

Hinweis

Die ergonomische Form der Dreisterngriffe GN 533 ermöglicht ein effektives Greifen, wodurch sich ein hohes Drehmoment erzielen lässt.

siehe auch...

- **Edelstahl-Dreisterngriffe GN 5345** → Seite QVX
- **Dreisterngriffe GN 5330 (Kunststoff)** → Seite QVX

2.2

2.3

2.4

Bestellbeispiel

1	d ₁
2	d ₂
3	Buchse Werkstoff
4	Farbe der Abdeckkappe

GN 533-63-M8-MS-DSW

