


elesa  
Original design VTT-SST-SAN



<b>1</b> d <sub>1</sub>	<b>2</b> d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	t min.
40	M 8	16	27	13,5	13
50	M 10	19	30	15	17

**Ausführung**

**Griff**

- Kunststoff, Polyamid (PA)
- glasfaserverstärkt
- Einsatztemperatur -30 °C bis +130 °C
- schwarzgrau, RAL 7021, matt
- weiß, RAL 9016, matt

- SGA
- WSA

**Gewindebuchse**

Edelstahl 1.4301

RoHS

Dreisterngriffe GN 5342 sind aus einem antimikrobiellen Kunststoff gefertigt. Durch einen Zusatz auf der Basis von Silber ist ein natürlicher Wirkstoff gegen Bakterien geschaffen worden. Dadurch wird das Wachstum von Bakterien verhindert. Die antimikrobielle Wirkung des Additives wird auch durch wiederholtes Reinigen mit Seife oder Lösungsmittel nicht gemindert, ebenso wenig auch bei einer Sterilisationstemperatur bis 130 °C.

Durch diese Eigenschaft sind Bedienteile aus diesem Kunststoff prädestiniert für den Einsatz in der Medizintechnik, in der Nahrungsmittel- und pharmazeutischen Industrie d. h. überall, wo hohe Anforderungen an die Hygiene gestellt werden.

Hinweise	Seite
GN 5337.4 Sterngriffe (Kunststoff, Buchse Edelstahl)	QVX

**Technische Informationen**

Produktfamilie Sanline	QVX
Kunststoff-Eigenschaften	QVX
Edelstahl-Eigenschaften	QVX

Bestellbeispiel	1 d <sub>1</sub>
<b>GN 5342-40-M8-WSA</b>	2 d <sub>2</sub>
	3 Oberfläche