



1 2 3

d ₁	l ₁	Wandstärke Nenngröße	s	a Profil- querschnitt	b	d ₂	d ₃	d ₄	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅	l ₆	m ₁	m ₂
59	15	A 1	1...10	30	44	57	50	5,1	33	25	3,5	23	28	5	34	8	19,5	30	6,3
59	20	A 1	1...10	40	44	57	50	5,1	33	25	3,5	23	28	5	34	8	19,5	30	6,3

Ausführung

- Frontrahmen
Kunststoff (Polyacetal POM)
- temperaturbeständig bis 60 °C
- UV-beständig
- Gehäuse / Schnappelement
Kunststoff (Polyamid PA)
- glasfaserverstärkt
- temperaturbeständig bis 60 °C
- UV-beständig
- Farbe
schwarz, matt ● SW
- Blechschauben ISO 7049-ST3,5x19
Edelstahl
- Kunststoff-Eigenschaften → Seite QVX
- RoHS

4

Hinweis

Schnappverschlüsse GN 449.4 kombinieren die Funktion einer Griffmulde mit der eines Schnappverschlusses und ermöglichen auf einfache Weise die Zuhaltung von Türen und Klappen.

Die Montagebohrung muss gemäß den in den Montagehinweisen angegebenen Maßen ausgeführt werden. Zur Montage wird zunächst der Frontrahmen in die Bohrung des Türkörpers eingesetzt und dann das Gehäuse von hinten bis an die Rückseite aufgeschoben. Mit den zwei mitgelieferten Blechschauben werden Gehäuse und Frontrahmen miteinander verschraubt.

Abschließend wird das Schnappelement anhand der Referenzmarkierungen ausgerichtet und an den Rahmen bzw. das Profil montiert.

siehe auch...

- Türschnäpper GN 449.1 → Seite QVX
- Montagesets für Profilsysteme 30 / 40 GN 965 → Seite QVX
- Montagesets für Profilsysteme 30 / 40 / 45 GN 968 → Seite QVX

Bestellbeispiel	1	d ₁
	2	l ₁
GN 449.4-59-15-A1-SW	3	Nenngröße
	4	Farbe

