Kordelgriffe

Kunststoff, Gewindebuchse Messing





elesa
Original design MBT.





1 d1 Nennmaß	d1 Istmaß	2 d2 Gewinde	2 d3 H9 Bohrung	d4	h1	h2	t1 min.	t2 min.
32	31	M 5	-	15	24	11,5	10	-
32	31	M 6	-	15	24	11,5	12	-
40	39,5	M 6	B 6	17	26,5	12,5	12	14
40	39,5	M 8	-	17	26,5	12,5	13	-
50	50	M 8	B 8	20	33	16	20	20
50	50	M 10	-	20	33	16	18	-
60	61	M 10	B 10	23	39	18,5	20	25
60	61	M 12	-	23	39	18,5	20	-
70	70	M 12	-	24	42	20,5	20	-
70	70	M 14	-	24	42	20,5	20	-

Ausführung

Griff
Kunststoff, Polypropylen (PP)
- verstärkt, schlagfest
- schwarz, RAL 9005, matt — ● **SW**

Gewindebuchse
Messing

Abdeckkappe
Kunststoff, Polyamid (PA)
- schwarz, RAL 9005, matt — ● —
- orange, RAL 2004, matt — ● **DOR**
- grau, RAL 7035, matt — ● **DGR**
- gelb, RAL 1021, matt — ● **DGB**
- blau, RAL 5024, matt — ● **DBL**
- rot, RAL 3000, matt — ● **DRT**
- grün, RAL 6017, matt — ● **DGN**

Einsatztemperatur 0 °C bis +90 °C

RoHS

Das besondere Profil des Rändels (kleine Quadrate) ist charakteristisch für Form und Funktion der Kordelgriffe GN 534.

Hinweise	Seite
GN 735 Zustellräder	1642
GN 7336 Rändelgriffe	574
GN 4534 Rändelgriffe (Softline)	572
GN 534 Kordelgriffe (mit Verliersicherung GN 111.7)	2331

Technische Informationen	
Querbohrungen GN 110 (optional bestellbar)	2326
ISO-Passungen	2391
Kunststoff-Eigenschaften	2414

Bestellbeispiel (Abdeckkappe schwarz)

1 2 3
GN 534-40-M8-SW

1	d_1
2	d_2 (d_3)
3	Farbe (Griff)

Bestellbeispiel (Abdeckkappe farbig)

1 2 3 4
GN 534-50-M10-SW-DRT

1	d_1
2	d_2 (d_3)
3	Farbe (Griff)
4	Farbe (Abdeckkappe)