



2 Form
OS ohne Schloss
SC mit Schloss

d ₁	Wandstärke	b	d ₂	d ₃	h ₁	h ₂	h ₃	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄ ≈	l ₅	l ₆	l ₇	l ₈	l ₉	m	w	
Nenngröße		s																	
61	A 1	1...5	32	60	5,5	36	3	16,5	6,5	16	13	8	33,5	16	18	1,2	27,5	19,5	3

1 Ausführung

Verschluss / Gegenhalter
Edelstahl 1.4301
• Gehäusebund / Klemmring / Öffnungsgriff poliert
• Linsenkopfschrauben
PL

Schloss
Edelstahl 1.4401

Schlüssel
Messing, vernickelt

RoHS

Schnappverschlüsse GN 449.5 kombinieren die Funktion einer Griffmulde mit der eines Schnappverschlusses und ermöglichen auf einfache Weise die Zuhaltung von Türen, Klappen und Hauben.

Nach Herstellung der Montagebohrung wird das Gehäuse im betätigten Zustand in die Bohrung des Türkörpers eingesetzt und der Klemmring von hinten aufgeschoben. Die Verbindung von Gehäuse und Klemmring erfolgt über zwei mitgelieferte Linsenkopfschrauben.

Der Gegenhalter wird gemäß der Bemaßung rechtwinklig zum Schnappelement an das Türprofil bzw. den Rahmen montiert.

Hinweise	Seite
GN 449.4 Schnappverschlüsse (Kunststoff)	QVX
GN 449.1 Türschnäpper (justierbar)	QVX
Technische Informationen	
Edelstahl-Eigenschaften	QVX

Bestellbeispiel	1 d ₁
GN 449.5-61-OS-PL	2 Form
	3 Oberfläche