



1 d ₁	2 d ₂	3 Länge l			d ₃	h	k	t min.
20	M 5	10	16	-	14	13	8,5	8
24	M 6	16	20	25	16	15	10,5	9
28	M 8	16	20	30	18	17	12,5	10

Ausführung

- Edelstahl-Feinguss 1.4301
- matt gestrahlt
- hochglanz poliert
- Edelstahl-Eigenschaften → Seite 2166
- RoHS



MT
PL

Hinweis

Die Ausführung des Rändels machen Rändelmuttern GN 536 und Rändelschrauben GN 535 geeignet für ein Umfeld mit hygienischen Anforderungen.

siehe auch...

- Rändelmuttern DIN 6303 (Edelstahl) → Seite 643
- Rändelmuttern DIN 466 (Edelstahl) → Seite 646
- Rändelschrauben DIN 464 (Edelstahl) → Seite 647

Bestellbeispiel (Schraube)

GN 535-28-M8-20-MT

1	d ₁
2	d ₂
3	Länge l
4	Oberfläche

Bestellbeispiel (Innengewinde)

GN 536-20-M5-PL

1	d ₁
2	d ₂
4	Oberfläche