




1			2		3					
d ₁	l ₁		d ₅	d ₂	d ₃	d ₄	h	k	l ₂	max. Anzugsmoment in Nm
M 6	25	35	15	24	12	4,5	15	5	7,6	1
M 6	25	35	18	24	12	4,5	15	5	9,2	1
M 6	25	35	21	24	12	4,5	15	5	10	1
M 6	25	35	25*	24	12	4,5	15	5	10,5	1
M 6	25	35	32*	24	12	4,5	15	5	11	1
M 8	30	35	15*	30	16	6,1	18	6	7,6	2,5
M 8	30	35	18	30	16	6,1	18	6	9,2	2,5
M 8	30	35	21	30	16	6,1	18	6	10	2,5
M 8	30	35	25	30	16	6,1	18	6	10,5	2,5
M 8	30	35	32	30	16	6,1	18	6	11	2,5
M 8	30	35	40	30	16	6,1	18	6	13	2,5

* nur in schwarz lieferbar

Ausführung

Rändelschraube

Kunststoff, Polyamid (PA-HP)

• glasfaserverstärkt

• Einsatztemperatur -30 °C bis +100 °C

• schwarz, ähnlich RAL 9005, matt

● SW

GN 464.12

Druckstück GN 631

Kunststoff, Polyacetal (POM)

• Einsatztemperatur bis +80 °C

• schwarz, matt

RoHS

Auf Anfrage

• grau, ähnlich RAL 7040, matt

○ GR

Technische Informationen

Seite

Kunststoff-Eigenschaften

2414

Zubehör

GN 631.2 Druckstücke (NBR)

1052

GN 631.5 Druckstücke (Edelstahl)

1050

Rändelschrauben GN 464.11 / GN 464.12 mit Kugelzapfen können mit verschiedenen Druckstücken kombiniert werden. Beim Spannen sorgen sie für eine größere Auflagefläche und schützen Oberflächen vor Beschädigungen.

Der Kugelzapfen bildet in Kombination mit dem Druckstück ein Kugelgelenk, welches sich an unebene Spannflächen anpasst und verhindert, dass sich die Drehbewegung beim Spannen auf die Spannfläche überträgt. Die Druckstücke werden separat bestellt oder bei GN 464.12 lose mitgeliefert und sind einfach montier- bzw. demontierbar.

Aus fertigungstechnischen Gründen verfügt der Kugelzapfen über eine stirnseitige Bohrung.

Bestellbeispiel (mit Kugelzapfen)				1	d ₁
GN 464.11-M6-25-SW				2	l ₁
				4	Farbe

Bestellbeispiel (mit beweglichem Druckstück)				1	d ₁
GN 464.12-M8-35-32-SW				2	l ₁
				3	d ₅
				4	Farbe