




1 2 d₁	Länge l					d ₂	d ₃	h	k	sw	max. Anzugsmoment in Nm
M 4	8	12	16	20	-	16	8	9,5	3,5	4	0,5
M 5	8	12	16	20	25	20	10	11,5	4	4	0,8
M 6	12	16	20	25	30	24	12	15	5	5	1
M 8	15	20	25	30	-	30	16	18	6	6	2,5

Ausführung

4

Kunststoff, Polyamid (PA-HP)

• glasfaserverstärkt

• Einsatztemperatur -30 °C bis +100 °C

• schwarz, ähnlich RAL 9005, matt

SW

RoHS

Auf Anfrage

• grau, ähnlich RAL 7040, matt

GR

Rändelschrauben GN 464.9 werden aus Kunststoff hergestellt und sind dadurch leicht, korrosionsbeständig und elektrisch isolierend. Mit ihnen werden an Vorrichtungen und Apparaten z. B. Anschläge werkzeuglos eingestellt oder geklemmt.

Bei der Kennziffer 2 kann alternativ zum Rändel der stirnseitige Innensechskant zum Antrieb genutzt werden.

Aus fertigungstechnischen Gründen verfügt der Druckzapfen über eine stirnseitige Bohrung.

Hinweise	Seite
DIN 464 Rändelschrauben (Stahl / Edelstahl, hohe Form)	593
GN 464.2 Rändelschrauben (mit dünnem Schaft zur Verliersicherung, hohe Form)	595
DIN 653 Rändelschrauben (flache Form)	597
GN 653.2 Rändelschrauben (mit dünnem Schaft zur Verliersicherung, flache Form)	599
GN 535 Rändelschrauben (Edelstahl)	590

Technische Informationen

Kunststoff-Eigenschaften

2414

Bestellbeispiel	1 d ₁
	2 Länge l
	3 Kennziffer
	4 Farbe
GN 464.9-M6-20-1-SW	

2.2 Spannen, Klemmen mit Griffen

1