



3 Form

F mit festem Griff

D mit drehbarem Griff

Länge l	1 s H11		2 e min.		d ₁ H7 Bohrung	d ₂	h ₁	h ₂	h ₃ ≈	h ₄ ≈		Ø Ballengriff
	Vierkant		(Spalte 1)	(Spalte 2)						Form D	Form F	
63	V 10	-	13,1	-	-	20	20	11	15	54,5	50	16
80	V 10	V 12	13,1	16,1	B 8	24	24	13	18	61	56	18
100	V 12	V 14	16,1	18,1	B 10	28	28	13	21	67	64	20
125	V 14	V 17	18,1	22,2	B 10	34	34	14	26	76	72	22
160	V 17	V 19	22,2	25,2	B 14	38	38	14	29	83	80	25
200	V 19	V 22	25,2	28,2	B 17	44	44	21	34	96,5	90	28
250	V 22	V 24	28,2	32,2	B 17	48	48	21	36	105,5	100	32

Ausführung

Kurbelkörper

Stahl, geschmiedet / Gusseisen (GGG)

- kunststoffbeschichtet
schwarz, strukturmatt
- Planseite der Nabe bearbeitet

Fester Ballengriff DIN 39 bei Form F

Stahl

verzinkt, blau passiviert

Drehbarer Ballengriff DIN 98 bei Form D

Stahl

verzinkt, blau passiviert

RoHS

Die Nabenbohrungen d₁ H7 sind auf dem amtlichen Normblatt nicht vorgesehen.

Hinweise

DIN 468 Handkurbeln (gekröpft)

Seite

244

Technische Informationen

Querbohrungen GN 110 (optional bestellbar)

2326

Vierkante DIN 79

2388

ISO-Passungen

2391

Bestellbeispiel

DIN 469-125-V17-D

- 1 Länge l
- 2 s (d₁)
- 3 Form

