




1 d ₁ ≈ Nenngroße			b ≈	d ₂ ≈	d ₃ *	h ≈	Statische Belastbarkeit (Richtwert)
ST	A4	in Zoll					
5	5	3/16	10	5	M 5	20	0,8 kN
6	6	1/4	12	6	M 6	24	1,0 kN
8	8	5/16	16	8	M 8	32	2,0 kN
10	10	3/8	20	10	M 10	40	3,2 kN
11	-	7/16	22	11	M 12	44	4,0 kN
13	13	1/2	24	12	M 12	48	5,0 kN
14	-	9/16	28	14	M 14	56	6,0 kN
16	16	5/8	32	16	M 16	64	8,0 kN
19	19	3/4	38	19	M 20	74	11,0 kN

* i.d.R. ist der Schraubbolzen mit dem angegebenen Gewinde versehen. Abweichungen sind jedoch möglich.

Ausführung	3
Stahl	ST
• geschmiedet	
• galvanisch verzinkt	
Edelstahl 1.4401	A4
geschmiedet	
RoHS	

Schäkel GN 584.1 verbinden Ketten, Seile, Gurte oder Bänder lösbar untereinander bzw. stellen die Anbindung an entsprechende Befestigungspunkte her. Sie werden z. B. für Winkelbegrenzungen, Verliersicherungen, Absperungen, abgehängte Schilder und Spritzschutze oder als Abspannungen und Verstreibungen eingesetzt. Schäkel in Handelsausführung dürfen nicht für Hebevorgänge im Sinne der Maschinenverordnung verwendet werden. Die Edelstahl-Ausführung eignet sich für den Einsatz in besonders aggressiven Umgebungen.

Hinweise	Seite
GN 584 Schäkel (Stahl, zum Heben)	1550
GN 585.1 Schäkel (Stahl / Edelstahl, geschweißt, Handelsausführung)	1
GN 585.2 Schäkel (Edelstahl, gedreht, Handelsausführung)	1
Technische Informationen	
Edelstahl-Eigenschaften	2422

Bestellbeispiel	1 d ₁
GN 584.1-16-A-ST	2 Form
	3 Werkstoff