




d ₁ ≈ Nenngroße		b ≈	d ₂ ≈	d ₃ * ≈	h ≈	Statische Belastbarkeit (Richtwert)
	in Zoll					
4	5/32	8	4	M 4	22	1,5 kN
5	3/16	10	5	M 5	27,5	2,3 kN
6	1/4	12	6	M 6	33	3,4 kN
8	5/16	16	8	M 8	44	6,0 kN
10	3/8	20	10	M 10	55	9,5 kN
12	7/16	24	12	M 12	66	14,0 kN

* i.d.R. ist der Schraubbolzen mit dem angegebenen Gewinde versehen. Abweichungen sind jedoch möglich.

Ausführung

Edelstahl 1.4401

• geschmiedet

• elektropoliert

RoHS

3

A4

Schäkel GN 585.2 verbinden Ketten, Seile, Gurte oder Bänder lösbar untereinander bzw. stellen die Anbindung an entsprechende Befestigungspunkte her. Sie werden z. B. für Winkelbegrenzungen, Verliersicherungen, Absperungen, abgehängte Schilder und Spritzschutze oder als Abspannungen und Verstreibungen eingesetzt.

Die gedrehte Form verbindet zwei um 90° versetzte Befestigungsbohrungen bzw. verhindert bei kurzen Ketten das unerwünschte Verdrehen der Kettenglieder. Schäkel in Handelsausführung dürfen nicht für Hebevorgänge im Sinne der Maschinenverordnung verwendet werden.

Die Edelstahl-Ausführung eignet sich für den Einsatz in besonders aggressiveren Umgebungen.

Hinweise	Seite
GN 584.1 Schäkel (Stahl / Edelstahl, gerade, Handelsausführung)	1
GN 585.1 Schäkel (Stahl / Edelstahl, geschweißt, Handelsausführung)	1
Technische Informationen	
Anwendungsbeispiele	2
Edelstahl-Eigenschaften	2422

Bestellbeispiel

GN 585.2-5-A-A4

1

d₁

2

Form

3

Werkstoff

Anwendungsbeispiele

