



elesa
Original design BTL.



1 d ₁	2 d ₂	3 Länge l	d ₃	h	k	t min.
20	M 5	-	11	21	12	10
20	M 6	16	11	21	12	12
25	M 6	-	16	26	15	12
25	M 8	20	16	26	15	13
32	M 8	25	17	30	17	15

Ausführung

Griff	
Kunststoff, Polyamid (PA)	
• glasfaserverstärkt	
• Einsatztemperatur -30 °C bis +130 °C	
• schwarz, matt	
Gewindebuchse	
Messing	MS
Gewindezapfen	
Stahl	ST
verzinkt, blau passiviert	
RoHS	

Rändelmuttern und Rändelschrauben GN 590.1 werden zum schnellen und werkzeuglosen Montieren oder Einstellen an Vorrichtungen und Apparaten eingesetzt.

Hinweise	Seite
GN 530 Rändelmuttern (Phenolharz)	QVX
GN 590.13 Rändelmuttern / Rändelschrauben (mit verlängerter Nabe, mit Verliersicherung)	QVX
GN 590.5 Rändelmuttern (Gewindebuchse Stahl / Edelstahl)	QVX
GN 591 Rändelschrauben (Gewindezapfen Stahl / Edelstahl)	QVX
GN 420 Rändelmuttern (Gewindebuchse Stahl / Edelstahl)	QVX
GN 421 Rändelschrauben (Gewindezapfen Stahl / Edelstahl)	QVX

Technische Informationen	QVX
Kunststoff-Eigenschaften	

Bestellbeispiel (Gewindebuchse)	1 d ₁
GN 590.1-20-M5-MS	2 d ₂
	4 Werkstoff

Bestellbeispiel (Gewindezapfen)	1 d ₁
GN 590.1-25-M8-20-ST	2 d ₂
	3 Länge
	4 Werkstoff