



3 Form

- N ohne Bremsmoment
- B mit Bremsmoment

n	d				b	h ₁	h ₂	Länge l		
	Stahl	Edelstahl								
6	M 4	-	-	-	M 4	-	11,5	3	1	5,9
8	M 4	M 5	M 6	-	M 6	-	16,5	4,5	1,5	8
10	M 4	M 5	M 6	M 8	M 6	M 8	19,4	5,7	3	9,8

Ausführung

- Stahl, verzinkt, blau passiviert **SZ**
- Edelstahl, blank **NB**
- RoHS

Hinweis

Hammerkopfmuttern GN 51b befestigen Anbauteile und Zubehör in der Nut von Aluprofilen. Sie werden an beliebiger Stelle in die Nut des Aluprofils eingebracht und durch eine 90°-Drehung fixiert.

Beim Kennzeichen B sorgt das Bremsmoment im Muttergewinde dafür, dass beim Montieren oder Demontieren der Schraube die erforderliche 90°-Drehung sicher übertragen wird und sich die Hammerkopfmutter quer bzw. längs zur Nut ausrichtet.

Die Verbindung ist leitfähig.

siehe auch...

- Aluprofile GN 10b (Profiltyp leicht) → Seite QVX
- Aluprofile GN 10b (Profiltyp schwer) → Seite QVX

Bestellbeispiel

GN 51b - 10M8 - B - SZ

1	n
2	d
3	Kennzeichen
4	Werkstoff / Oberfläche

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9

