


Ansicht von oben




Ringöse drehbar,
nicht demontierbar




elesa
Original design BTL-RC / BTL-LP

- 5 Form
- R mit Ringöse
- P mit Kunststoff-Kugelschleife



Form R



Form P

d ₁	d ₂	Länge l	d ₃	h ₁	h ₂	k	r	t min.
20	M 5	-	11	21	2,5	12	20	10
20	M 6	16	11	21	2,5	12	20	12
25	M 6	-	16	26	3,5	15	21,5	12
25	M 8	20	16	26	3,5	15	21,5	13
32	M 8	25	17	30	3,5	17	21,5	15

Ausführung

Griff

Kunststoff, Polyamid (PA)

• glasfaserverstärkt

• schwarz, matt

Gewindebuchse

Messing

M

Gewindezapfen

Stahl

verzinkt, blau passiviert

S

Ringöse / Kugelschleife

Kunststoff, Polyacetat (POM)

schwarz

Schlüsselring bei Form P

Edelstahl 1.4310

chemisch geschwärzt

Einsatztemperatur

0 °C bis +60 °C

Zubehör	Seite
GN 111.3 Schlüsselringe (Edelstahl)	QVX
GN 111 Kugelschleifen (Messing)	QVX
GN 111.5 Kugelschleifen (Edelstahl)	QVX
GN 111.2 Halteseile (Edelstahl)	QVX
GN 111.8 Halteseile (Edelstahl Güteklasse 4)	QVX
GN 111.4 Spiral-Halteseile (Kunststoff)	QVX

Rändelmuttern und Rändelschrauben GN 590.13 werden zum schnellen und werkzeuglosen Montieren oder Einstellen an Vorrichtungen und Apparaten eingesetzt.

Über die angebrachte Ringöse können Rändelmuttern und Rändelschrauben GN 590.13 mit einer Kugelschleife oder einem Halteseil unverlierbar befestigt werden.

In der Form P werden sie montiert mit Ringöse und Kugelschleife geliefert.

Hinweise	Seite
GN 590.1 Rändelmuttern / Rändelschrauben (mit verlängerter Nabe)	QVX
GN 530 Rändelmuttern (Phenolharz)	QVX
GN 590.5 Rändelmuttern (Gewindebuchse Edelstahl)	QVX
GN 420 Rändelmuttern (Gewindebuchse Stahl / Edelstahl)	QVX

Technische Informationen	
Kunststoff-Eigenschaften	QVX
Edelstahl-Eigenschaften	QVX

Bestellbeispiel (Gewindebuchse)	1 d ₁
	2 d ₂
	4 Werkstoff
	5 Form
GN 590.13-20-M5-M-R	

Bestellbeispiel (Gewindezapfen)	1 d ₁
	2 d ₂
	3 Länge l
	4 Werkstoff
	5 Form
GN 590.13-25-M8-20-S-P	