Rastbolzen

Zink-Druckguss mit Anschraubflansch, ohne Rastsperre





Raststift eingezogen
(wenn $l_1 = d_1$)

1 d1 Stift −0,02 −0,05 Führung H7	2 l1	b1	b2	d2 −0,02 −0,1	d3	d4	d5	k	l2	l3 −0,15	l4	l5 Rast-weg	Federdruck in N ≈ Anfang	Federdruck in N ≈ Ende	Axiale Belastbarkeit in N
6	6	40	18	10	25	4,3	8,3	30	37	2,5	4,5	6	9	25	400
6	14	40	18	10	25	4,3	8,3	30	45	2,5	4,5	6	9	25	400
8	8	46	20	12	31	5,3	10,4	34	44	2,5	5,5	8	13	26	500
8	18	46	20	12	31	5,3	10,4	34	54	2,5	5,5	8	13	26	500

Ausführung

Führung
Zink-Druckguss
verzinkt, blau passiviert

GN 608
- Raststift
  Stahl
  Kuppe gehärtet
- Einzelteile
  Stahl

GN 608.5
- Raststift
  Edelstahl 1.4305
  chemisch vernickelt
- Einzelteile
  Edelstahl

Knopf
Kunststoff, Polyamid (PA)
- schwarz, matt
- nicht demontierbar

Druckfeder
Edelstahl 1.4310

RoHS

Rastbolzen GN 608 / GN 608.6 zeichnen sich durch eine kleine Bauhöhe aus.

Hinweise	Seite
GN 817.1 Rastbolzen	858
GN 822.8 Miniraster (mit / ohne Rastsperre)	881

Technische Informationen

Bauartenübersicht Rastbolzen	824
Angaben zur Belastbarkeit	2360
ISO-Passungen	2391
Kunststoff-Eigenschaften	2414

Zubehör

GN 412.2 Positionierbuchsen	912
GN 412.3 Positionierbuchsen (mit Anlaufkegel)	913

Bestellbeispiel (Stahl)		
GN 608-8-18 (1 2)	1	d_1
	2	l_1

Bestellbeispiel (Edelstahl)		
GN 608.5-6-14 (1 2)	1	d_1
	2	l_1