



ROST
FREI

1 d₁	2 d₂	3 Länge l			d₃	h	k
20	M 5	10	16	-	14	13	8,5
24	M 6	16	20	25	16	15	10,5
28	M 8	16	20	30	18	17	12,5

Ausführung

Edelstahl-Feinguss 1.4301

- matt gestrahlt
- hochglanzpoliert

4

MT
PL

RoHS

Die Ausführung des Rändels machen Rändelmuttern GN 536 und Rändelschrauben GN 535 geeignet für ein Umfeld mit hygienischen Anforderungen.

Hinweise	Seite
DIN 6303 Rändelmuttern	591
DIN 464 Rändelschrauben	592
DIN 464 Rändelschrauben	592

Technische Informationen

Edelstahl-Eigenschaften	2422
-------------------------	------

Bestellbeispiel (Innengewinde)	1 d ₁
1 2 4 GN 536-20-M5-PL	2 d ₂
	4 Oberfläche
Bestellbeispiel (Gewindezapfen)	1 d ₁
1 2 3 4 GN 535-28-M8-20-MT	2 d ₂
	3 Länge l
	4 Oberfläche