


Form **D**




Form **E**






ROST FREI ★★★★

**4 Form**

**D** mit Gewinde-Durchloch
**E** mit Gewinde-Sackloch

| 2 $d_1$ | 3 $d_2$ | $d_3$ | $h_1$ | $h_2$ | $t_1$ min. | $t_2$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | M 6 | 12 | 20 | 9 | 12 | 10 |
| 40 | M 8 | 14 | 25 | 13 | 15 | 13 |
| 50 | M 10 | 18 | 32 | 18 | 18 | 16 |
| 63 | M 12 | 20 | 40 | 23 | 22 | 20 |

| Ausführung | 1 | 5 |
|---|---|---|
| **Edelstahl-Feinguss** 1.4408 | **A4** | |
| poliert | | **PL** |

RoHS

Kreuzgriffe GN 6335 entsprechen den Abmessungen der DIN 6335, haben jedoch abweichend eine nicht schöpfende Geometrie, wodurch die Reinigung erleichtert und möglichen Ablagerungen entgegengewirkt wird.
Sie sind geeignet für ein Umfeld mit besonderen, hygienischen Anforderungen und, aufgrund des verwendeten Werkstoffs, für Einsatzfälle in stark korrosiven Umgebungen.

| Hinweise | Seite |
|---|---|
| **DIN 6335** Kreuzgriffe (Kunststoff) | 534 |
| **DIN 6335** Kreuzgriffe (Gusseisen / Edelstahl / Aluminium) | 530 |
| **GN 6335.1** Kreuzgriffe (Phenolharz, mit vorstehender Buchse) | 536 |
| **GN 6335.2** Kreuzgriffe (Polyamid, mit vorstehender Buchse) | 536 |

| Technische Informationen | |
|---|---|
| Metrisches ISO Gewinde DIN 13 | 2393 |
| Edelstahl-Eigenschaften | 2422 |

Bestellbeispiel

1 2 3 4 5
**GN 6335-A4-40-M8-E-PL**

| | |
|---|---|
| 1 | **Werkstoff** |
| 2 | **$d_1$** |
| 3 | **$d_2$** |
| 4 | **Form** |
| 5 | **Oberfläche** |