



4 Form

- D mit Gewinde-Durchloch
E mit Gewinde-Sackloch

2

3

d ₁	d ₂	d ₃	h ₁	h ₂	t ₁ min.	t ₂
32	M 6	12	20	9	12	10
40	M 8	14	25	12	15	13
50	M 10	18	32	15	18	16
63	M 12	20	40	19	22	20

Ausführung

1

5

- Edelstahl-Feinguss 1.4408 **A4**
poliert **PL**
- Edelstahl-Eigenschaften → Seite 2166
- RoHS

Hinweis

Sterngriffe GN 6336 entsprechen den Abmessungen der DIN 6336, haben jedoch abweichend eine nicht schöpfende Geometrie, wodurch die Reinigung erleichtert und möglichen Ablagerungen entgegengewirkt wird.

Sie sind geeignet für ein Umfeld mit besonderen, hygienischen Anforderungen und, aufgrund des verwendeten Werkstoffs, für Einsatzfälle in stark korrosiven Umgebungen.

siehe auch...

- Sterngriffe DIN 6336 (Kunststoff) → Seite 544
- Sterngriffe DIN 6336 (Gusseisen / Edelstahl / Aluminium) → Seite 540
- Sterngriffe GN 6336.1 (Duroplast, mit vorstehender Buchse) → Seite 546
- Sterngriffe GN 6336.2 (Thermoplast, mit vorstehender Buchse) → Seite 546

Bestellbeispiel

1	Werkstoff
2	d ₁
3	d ₂
4	Form
5	Oberfläche

GN 6336-A4-50-M10-D-PL