



**3 Form**

- A** Montage von der Rückseite (Gewinde-Sackloch)
- B** Montage von der Bedienungsseite (nur für  $b_1 = 26$ )

Form A

Form B



**1**

**2**

$b_1$	Länge $l$ $\pm 0,25$	$a$	$b_2$	$b_3$	$b_4$	$b_5 + 1$	$d_1$	$d_2$	$h_1$	$h_2$	$r$	$t$ min.
20	112	13	24	32	50	13,5	M 6	-	32	48	13	10
20	128	13	24	32	50	13,5	M 6	-	32	48	13	10
26	128	17	32	34	57	18	M 8	M 6	34	54	17	12
26	160	17	32	34	57	18	M 8	M 6	34	54	17	12

**Ausführung**

- Aluminium
  - kunststoffbeschichtet schwarz, RAL 9005, strukturmatt ● **SW**
  - silber, RAL 9006, strukturmatt ● **SR**
  - eloxiert, naturfarben ● **EL**
  - blank, gleitgeschliffen ● **BL**
- Form B
  - Linsenschrauben ISO 7380-M6-25
  - Sechskantmuttern ISO 4032-M6
  - Unterlegscheiben DIN 125
 Stahl, verzinkt, blau passiviert
- Angaben zur Belastbarkeit → Seite 2106
- RoHS

**4**

**Hinweis**

Bügelgriffe GN 565.2 werden aus gebogenem Aluminiumprofil hergestellt. Sie zeichnen sich durch Stabilität und ergonomische Formgebung aus.

Durch ihre abgeschrägten Auflageflächen gestatten sie den Zugriff auch bei beengten Platzverhältnissen.

Bei Form B gehören Linsenschrauben, Sechskantmuttern und Unterlegscheiben zum Lieferumfang.

siehe auch...

- Produktfamilie Normelemente für Profilsysteme → Seite 18
- Bügelgriffe GN 425.1 (abgewinkelt) → Seite 152
- Bügelgriffe GN 426.1 (Aluminium, abgewinkelt) → Seite 158
- Bügelgriffe GN 630.1 (Kunststoff) → Seite 116
- Montagesets für Profilsysteme 30 / 40 GN 965 → Seite 2086
- Montagesets für Profilsysteme 30 / 40 / 45 GN 968 → Seite 2096

Bestellbeispiel	<b>1</b> $b_1$
	<b>2</b> Länge $l$
<b>GN 565.2-26-128-B-SW</b>	<b>3</b> Form
	<b>4</b> Oberfläche