




elesa
Original design EWN-p-RC / -LP



- 5 Form
- R mit Ringöse
 - P mit Kunststoff-Kugelschleife

d ₁	d ₂	Länge l				Edelstahl				b	d ₃	h ₁	h ₂	r
						Stahl								
48	M 5	16	20	30	-	-	-	-	-	7	13,5	24	5,5	20,5
48	M 6	16	20	25	30	20	30	-	-	7	13,5	24	5,5	20,5
48	M 8	-	-	-	-	20	30	40	-	7	13,5	24	5,5	20,5
55	M 8	20	30	40	-	20	30	40	-	8	16	28	6,5	21,5
55	M 10	20	30	40	-	-	-	-	-	8	16	28	6,5	21,5
63	M 8	20	30	40	-	-	-	-	-	9	19	32	7,5	22,5
63	M 10	20	30	40	-	20	30	40	-	9	19	32	7,5	22,5

Ausführung

Griff

Kunststoff, Polyamid (PA)

- glasfaserverstärkt
- schwarzgrau, matt ähnlich RAL 7021

Gewindezapfen

- Stahl S verzinkt, blau passiviert
- Edelstahl 1.4305 N

Abdeckkappe

Kunststoff, Polyamid (PA)
schwarzgrau, RAL 7021, matt

Ringöse / Kugelschleife

Kunststoff, Polyacetal (POM), schwarz

Schlüsselring bei Form P

Edelstahl 1.4310, chemisch geschwärzt

Einsatztemperatur 0 °C bis +60 °C

Design und Handhabung der Flügelschrauben GN 634.13 entsprechen den Ansprüchen der Produktfamilie Ergostyle®.

Über die angebrachte Ringöse können Flügelschrauben GN 634.13 mit einer Kugelschleife oder einem Halteseil unverlierbar befestigt werden. In der Form P werden sie montiert mit Ringöse und Kugelschleife geliefert.

Hinweise	Seite
GN 640 Flügelmutter (kleine Bauform)	QVX
GN 834 Flügelmutter	QVX
GN 633 Flügelschrauben	QVX
GN 634 GN 635 Flügelmutter (mit Verliersicherung GN 111.7)	QVX

Technische Informationen	
Produktfamilie Ergostyle®	QVX
Kunststoff-Eigenschaften	QVX
Edelstahl-Eigenschaften	QVX

RoHS

Zubehör	Seite
GN 111.3 Schlüsselringe (Edelstahl)	QVX
GN 111 Kugelschleifen (Messing)	QVX
GN 111.5 Kugelschleifen (Edelstahl)	QVX
GN 111.2 Halteseile (Edelstahl)	QVX
GN 111.8 Halteseile (Edelstahl Güteklasse 4)	QVX
GN 111.4 Spiral-Halteseile (Kunststoff)	QVX

Bestellbeispiel

1

2

3

4

5

d₁

d₂

Länge l

Werkstoff

Form

GN 634.13-55-M8-20-N-P