



elesa
Original design RLT-HJ/HE

Form

- C** Verbinder
E Abschluss

Ausführung

Kunststoff, Polyamid (PA)

- schwarz
- Einsatztemperatur -20 °C bis +90 °C

Lin senblechschrauben ISO 7049-ST2,9x13
Edelstahl

RoHS

Mit Endstücken GN 646.6 (Form C) können Trägerprofile GN 646.3 lagerichtig verlängert werden. Mit zwei Schrauben an den jeweiligen Profilenenden befestigt, werden die Trägerprofile, ohne weitere Befestigungselemente, gemäß Skizze miteinander verbunden. Die Verbindungsstelle kann keine Kräfte aufnehmen und muss daher von der Unterkonstruktion gestützt werden.

Endstücke (Form E) bilden den optischen Abschluss einer Rollen- oder Kugelschiene. Gleichzeitig decken sie die Schnittkanten der Trägerprofile ab. Zwei Lin sen-Blechschrauben ISO 7049-ST2,9x13, welche zur Befestigung der Endstücke dienen, gehören jeweils zum Lieferumfang.

Hinweise

GN 646.3 Trägerprofile (Aluminium)

Seite

2192

Technische Informationen

Kunststoff-Eigenschaften

2414

Bestellbeispiel

GN 646.6-C

1 Form