



elesa
Original design DT.653-AV

3 Kennziffer
3 mit Antrieb für Schlitzschraubendreher

1 d ₁						2 Länge l		d ₂	k	Antrieb SL für Schlitzschraubendreher	max. Anzugsmoment in Nm
M 4	8	12	16	20	-	16	3,5	SL 6,5	0,5		
M 5	8	12	16	20	25	20	4	SL 10	0,8		
M 6	12	16	20	25	30	24	5	SL 12	1		
M 8	15	20	25	30	-	30	6	SL 14	2,5		

Ausführung

Kunststoff, Polyamid (PA-HP)

- glasfaserverstärkt
- Einsatztemperatur -30 °C bis +100 °C
- schwarz, ähnlich RAL 9005, matt

● **SW**

RoHS

Auf Anfrage

- grau, ähnlich RAL 7040, matt

● **GR**

Rändelschrauben GN 653.9 werden aus Kunststoff hergestellt und sind dadurch leicht, korrosionsbeständig und elektrisch isolierend. Mit ihnen werden an Vorrichtungen und Apparaten z. B. Anschläge werkzeuglos eingestellt oder geklemmt.

Alternativ zum Rändel kann der stirnseitige Schlitz mittels Schraubendreher zum Antrieb genutzt werden.

Aus fertigungstechnischen Gründen verfügt der Druckzapfen über eine stirnseitige Bohrung.

Hinweise	Seite
DIN 464 Rändelschrauben (Stahl / Edelstahl, hohe Form)	593
GN 464.2 Rändelschrauben (mit dünnem Schaft zur Verliersicherung, hohe Form)	595
DIN 653 Rändelschrauben (Stahl)	597
GN 653.2 Rändelschrauben (mit dünnem Schaft zur Verliersicherung, flache Form)	599
GN 535 Rändelschrauben (Edelstahl)	590

Technische Informationen	
Kunststoff-Eigenschaften	2414

Bestellbeispiel	1 d ₁
	2 Länge l
	3 Kennziffer
	4 Farbe
GN 653.9-M6-20-3-SW	