




1	2	l ₁	d ₁	d ₂	d ₃	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄ Rastweg	r	t min.
		44	M 6	12	16	29,5	6	32,5	3,5	21	10
		63	M 8	15	19	37,5	8	43	4	22,5	13
		78	M 10	19	23	47	12	54	4	24	18

Ausführung

Griff
Kunststoff, Polyamid (PA)
• glasfaserverstärkt
• schwarzgrau, matt ähnlich RAL 7021

Ausrastknopf
Kunststoff, Polyamid (PA)
schwarzgrau, RAL 7021, glänzend

Einsatz
Kunststoff, Polyamid (PA)
• glasfaserverstärkt
• schwarz
• Gewindebuchse
Edelstahl 1.4305

Ringöse / Kugelschleife
Kunststoff, Polyamid (PA), schwarz

Schlüsselschleife bei Form P
Edelstahl 1.4310, chemisch geschwärtzt

Einsatztemperatur 0 °C bis +60 °C

RoHS

Zubehör	Seite
GN 111.3 Schlüsselringe (Edelstahl)	QVX
GN 111 Kugelschleifen (Messing)	QVX
GN 111.5 Kugelschleifen (Edelstahl)	QVX
GN 111.2 Halteseile (Edelstahl)	QVX
GN 111.8 Halteseile (Edelstahl Güteklasse 4)	QVX
GN 111.4 Spiral-Halteseile (Kunststoff)	QVX

Design und Handhabung der verstellbaren Klemmhebel GN 603.13 entsprechen den Ansprüchen der Produktfamilie Ergostyle®. Im übrigen sind sie wie alle verstellbaren Hebel vorzugsweise dann einzusetzen, wenn der Spannungsbereich begrenzt oder eine bestimmte Spannstellung erwünscht ist. Der Einsatz ist durch eine Kerbverzahnung mit dem Griff lösbar verbunden. Der Ausrastknopf ermöglicht dabei ein müheloses Ausrasten. Diese Ausführung beschränkt sich allerdings auf Anwendungsfälle, bei denen eine Demontage des Hebels beim Einschrauben nicht erforderlich ist. Über die angebrachte Ringöse können verstellbare Klemmhebel GN 603.13 mit einer Kugelschleife oder einem Halteseil unverlierbar befestigt werden. In der Form P werden sie montiert mit Ringöse und Kugelschleife geliefert.

Hinweise	Seite
GN 603 Verstellbare Klemmhebel (mit Ausrastknopf, Gewindebuchse Messing)	QVX
GN 603.1 Verstellbare Klemmhebel (mit Ausrastknopf, Gewindebuchse Edelstahl)	QVX
GN 603.4 Verstellbare Klemmhebel (mit Ausrastknopf, Kunststoff, verchromt)	QVX
GN 600 Flache verstellbare Klemmhebel (mit Ausrastknopf)	QVX

Technische Informationen	
Produktfamilie Ergostyle®	QVX
Kunststoff-Eigenschaften	QVX
Edelstahl-Eigenschaften	QVX

Bestellbeispiel	1 l ₁
	2 d ₁
	3 Werkstoff
	4 Form
GN 603.13-78-M10-N-R	