



1.1
1.2
1.3
1.4

¹ d ₁	² l ₁ ±0,5	b	d ₂	h	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅	l ₆	l ₇ max.
30	200	18	M 8	60	230	170	265	85	17	8,5
30	250	18	M 8	60	280	220	315	85	17	8,5
30	300	18	M 8	60	330	270	365	85	17	8,5
30	400	18	M 8	60	430	370	465	85	17	8,5
30	500	18	M 8	60	530	470	565	85	17	8,5
30	600	18	M 8	60	630	570	665	85	17	8,5

Ausführung

- Griffrohr Ø 30 x 1,5
Aluminium / Edelstahl
- Grifffüße / Deckel
Kunststoff (Polyamid PA)
- glasfaserverstärkt
- temperaturbeständig bis 100 °C
- Aluminium-Rohr
kunststoffbeschichtet
schwarz, RAL 9005, strukturmatt ● **SW**
Grifffüße / Deckel, schwarz, matt
- Aluminium-Rohr
eloxiert, naturfarben ● **EL**
Grifffüße / Deckel, schwarz, matt
- Aluminium-Rohr
eloxiert, naturfarben ● **ELG**
Grifffüße / Deckel, hellgrau, matt
- Edelstahl-Rohr
nichtrostend, 1.4301
geschliffen, matt glänzend ● **NG**
Grifffüße / Deckel, schwarz, matt
- Angaben zur Belastbarkeit → Seite 2106
- RoHS

³

Hinweis

Aufgrund der großen Variantenvielfalt und dem ansprechend klassischen Design eignen sich Rohrgriffe GN 666.1 für sehr viele Einsatzbereiche.
Die im Lieferumfang enthaltenen Befestigungsschrauben erlauben eine Montage sowohl von der Bedienungs- als auch von der Rückseite. Gleichlange Rohrgriffe GN 666.1 und GN 666 eignen sich zudem zur Doppelmontage, z. B. für Schiebetüren.

siehe auch...

- Edelstahl-Rohrgriffe GN 666.7 (Montage von der Bedienungsseite) → Seite 206

2.1
2.2
2.3
2.4

Bestellbeispiel (Rohr Aluminium)	1	d ₁
	2	l ₁
GN 666.1-30-600-SW	3	Werkstoff / Oberfläche

Bestellbeispiel (Rohr Edelstahl)	1	d ₁
	2	l ₁
GN 666.1-30-400-NG	3	Werkstoff / Oberfläche