



3 Form

A volle Kugel

d ₁	l ₁ Nennlänge				d ₂	l ₂ ≈	sw	Statische Belastbarkeit in N
	10	16	20	25				
M 6 x 0,75	10	16	20	25	4	1,3	3	9000
M 8 x 1	12	20	25	30	5,5	1,8	4	15000
M 10 x 1	16	20	25	35	7	2,3	5	24000

Ausführung

Stahl

- Schraube
 - vergütet
 - brüniert
- Kugel
 - gehärtet
 - blank

RoHS

Kugelspannschrauben GN 605 mit voller Kugel werden eingesetzt, wenn eine punktförmige Spannfläche erwünscht ist.

Das Feingewinde erhöht die Selbsthemmung und erlaubt eine feinere Justierung.

Hinweise

Hinweise	Seite
GN 605 Kugelspannschrauben (Stahl, mit Regelgewinde)	<AE>
GN 605 Kugelspannschrauben (Edelstahl, mit Regelgewinde)	1025
GN 606 Kugelspannschrauben (mit Zylinderknopf)	1026
GN 913.2 Gewindestifte (mit gehärtetem Zapfen)	1023

Bestellbeispiel

GN 605-M6x0,75-10-A

1	d ₁
2	l ₁
3	Form