Form **A**

Durchgangsgewinde



Sacklochgewinde





ROST FREI *

Form **B**



Anwendungsbeispiel



4 Form

A Innengewinde
B Innengewinde und Gewindezapfen

Form A

d	l_1 ±0,1 Durchgangsgewinde				Sacklochgewinde										e ≈	s	t min.
M 2,5	5	8	10	12	15	20	25	30	-	-	-	-	-	-	5,8	5	7
M 3	8	10	12	-	15	20	25	30	35	40	45	50	-	-	6,4	5,5	7
M 4	10	12	15	-	20	25	30	35	40	45	50	60	70	80	8	7	9
M 5	12	15	-	-	20	25	30	35	40	45	50	60	70	80	9,2	8	10
M 6	12	15	-	-	20*	25*	30	35	40	45	50	60	70	80	11,5	10	12
M 8	15	20	-	-	25**	30	35	40	45	50	60	70	80	-	15	13	14
M 10	25	30	-	-	35	40	45	50	60	70	80	100	-	-	19,5	17	16

* t min. = 10, ** t min. = 12

Form B

d	l_1 ±0,1													e ≈	l_2	s	t min.
M 2,5	8*	10*	12	15	20	25	30	-	-	-	-	-	-	5,8	6	5	7
M 3	8*	10*	12	15	20	25	30	35	40	45	50	-	-	6,4	6	5,5	7
M 4	10*	12**	15	20	25	30	35	40	45	50	60	70	80	8	8	7	9
M 5	12**	15	20	25	30	35	40	45	50	60	70	80	-	9,2	8	8	10
M 6	15***	20	25	30	35	40	45	50	60	70	80	-	-	11,5	10	10	12
M 8	20	25	30	35	40	45	50	60	70	80	-	-	-	15	14	13	14
M 10	25	30	35	40	45	50	60	70	80	100	-	-	-	19,5	16	17	16

* t min. = 5, ** t min. = 7, *** t min. = 10

Ausführung **1**

Stahl verzinkt, blau passiviert	**ST**
Edelstahl 1.4305	**NI**

RoHS

Technische Informationen	Seite
Edelstahl-Eigenschaften	2422

Abstandshalter GN 6220 sind auch als Distanzbolzen bekannt. Mit ihnen lassen sich Bauteile gegenüber ihrer Montageebene parallel versetzt befestigen. Die Form A wird zudem als Verbindungsmutter verwendet.
Durch Kombination mehrerer Abstandshalter können beliebige Gesamtlängen realisiert werden.

Bestellbeispiel

1 2 3 4
GN 6220-ST-M8-40-A

1	**Werkstoff**
2	**d**
3	**l_1**
4	**Form**