


**elesa**  
Original design ERB-PF



$l_1$	$b_1$	$b_2$	$b_3$	$h_1$	$h_2$	$l_2$	$l_3$
115	58	31	43,5	19	3	91	94

**Ausführung**

- Kunststoff**, Polyamid (PA)
- glasfaserverstärkt
  - Einsatztemperatur 0 °C bis +80 °C
  - schwarzgrau, RAL 7021, matt
  - weiß, RAL 9002, matt



- SG
- WS

RoHS

**Auf Anfrage**

- Kunststoff (SV), selbstverlöschend



Griffmulden GN 739.1 eignen sich besonders zum Öffnen und Schließen von Schiebetüren.

Zur Montage der Griffmulden werden keine Befestigungsschrauben benötigt. Der Montageausbruch für die Griffschale muss gemäß den in der Tabelle angegebenen Maßen ausführt werden.

Montiert wird die Griffmulde, in dem sie zunächst an der fest verzahnten Seite in die Öffnung eingelegt und danach mit der gegenüberliegenden Seite bis zum Einklipsen der Rastelemente eingedrückt wird.

Hinweise	Seite
GN 739 Griffmulden (zum Anschrauben)	192

**Technische Informationen**

Festigkeitswerte	2343
Kunststoff-Eigenschaften	2414

Wandstärke $s$	$x + 0,2$	$y + 0,2$
0,7 ... 1	51,5	105,3
> 1 ... 1,5	51,7	105,3
> 1,5 ... 2,2	52	105,3

**Bestellbeispiel**

**GN 739.1-115-SG**

1  $l_1$

2 Farbe

