



Montagebeispiel



Anwendungsbeispiel



1 d₀	2 d₁ Bohrung	3 Anzahl Bohrungen				d₂	h	für Kabelverschraubung
8	2	3	4	-	-	10,6	7,5	GN 62444-...-8-...
8	3	2	4	-	-	10,6	7,5	GN 62444-...-8-...
10	4	2	3	-	-	13,3	8,5	GN 62444-...-10-...
10	5	2	3	-	-	13,3	8,5	GN 62444-...-10-...
12	4	3	-	-	-	15,3	8,5	GN 62444-...-12-...
12	5	2	3	-	-	15,3	8,5	GN 62444-...-12-...
12	6	2	-	-	-	15,3	8,5	GN 62444-...-12-...
14	4	2	3	5	-	17,4	9	GN 62444-...-14-...
14	5	4	-	-	-	17,4	9	GN 62444-...-14-...
14	6	2	3	4	-	17,4	9	GN 62444-...-14-...
17	6	2	3	-	-	19,8	9,3	GN 62444-...-17-...
17	8	2	-	-	-	19,8	9,3	GN 62444-...-17-...
18	5	4	-	-	-	22,2	11	GN 62444-...-18-...
18	7	2	3	4	-	22,2	11	GN 62444-...-18-...
18	8	2	3	-	-	22,2	11	GN 62444-...-18-...
18	9	2	-	-	-	22,2	11	GN 62444-...-18-...
21	6	6	-	-	-	25,1	12,5	GN 62444-...-21-...
21	7	4	-	-	-	25,1	12,5	GN 62444-...-21-...
21	8	4	-	-	-	25,1	12,5	GN 62444-...-21-...
25	5	8	-	-	-	29,8	13	GN 62444-...-25-...
25	8,5	5	-	-	-	29,8	13	GN 62444-...-25-...

Ausführung

Kunststoff

Thermoplastisches Elastomer

• Einsatztemperatur -30 °C bis +100 °C

• schwarz

RoHS

Technische Informationen

Kunststoff-Eigenschaften

4

TPE

Seite

QVX

Mehrfachdichteinsätze GN 62444.3 ersetzen die mitgelieferten, einfachen Dichteinsätze von Kabelverschraubungen. Dadurch können mehrere Kabel oder Leitungen durch eine einzelne Kabelverschraubung eingeführt, zugentlastet und abgedichtet werden.

Hinweise

GN 62444 Kabelverschraubungen (metrisches Gewinde)

GN 62444 Kabelverschraubungen (PG-Gewinde)

GN 62444 Kabelverschraubungen (NPT-Gewinde)

Seite

QVX

QVX

QVX

Bestellbeispiel

1

d₀

2

d₁

3

Anzahl Bohrungen

4

Werkstoff

GN62444.3-17-6-3-TPE