



1

d ₁	d ₂	d ₃	d ₄	l ₁ ≈	l ₂	l ₃ ≈
M 10	24	10,5	8	68	30	20
M 12	26	13	9	82	36	24,5
M 16	32	17	10	98	45	32

Ausführung

- verzinkt, blau passiviert
- Knebel stumpf angeschweißt

RoHS

Auf Anfrage

- in Edelstahl

2

ST

Schnellspann-Knebelmuttern GN 6305.1 werden eingesetzt, wenn die Mutter nach dem Lösen ganz abgezogen und schnell wieder in Spannstellung gebracht werden soll.

Die Knebelmutter wird schräg auf den Gewindebolzen aufgesteckt. Beim Spannen rastet sie in die Gewindegänge des Bolzens ein.

Hinweise

Hinweise	Seite
GN 6336.3 Schnellspann-Sterngriffe (Stahl / Edelstahl)	607
GN 6303.1 Schnellspann-Rändelmuttern (Stahl / Edelstahl)	606

Bestellbeispiel

GN 6305.1-M16-ST

1	d ₁
2	Werkstoff

