



1

2

h	d ₁	d ₂	e min.	Länge l	s
10	M 6	8	11,5	11	10
15	M 8	10	15	13	13
20	M 6	6	11,5	11	10
20	M 10	13	19,6	16	17
25	M 12	15	21,9	20	19
30	M 8	9	15	13	13
40	M 10	13	19,6	16	17
50	M 12	15	21,9	20	19

Ausführung

Stahl

- nicht gehärtet
- brüniert

RoHS

FüÙe DIN 6320 werden in der Regel im Vorrichtungsbaueingesetzt, wenn weder eine Pendelauflage noch eine axiale Verstellung erforderlich sind. Abweichend vom amtlichen Normblatt sind diese FüÙe aus Stahl 1.0718 (anstelle von Vergütungsstahl).

Bestellbeispiel

DIN 6320-20-M6

1 h

2 d₁