



3 Form

- E mit Gewinde-Sackloch
- C mit Sackloch H7

d ₁	d ₂				d ₃ H7		d ₄	h ₁	h ₂ ≈	h ₃	t min.
	GN 6335.1 Form E	GN 6335.2 Form E	Buchse Edelstahl		Buchse Stahl						
32	M 6	M 6	-	M 6	B 6	-	12	20	10	9	12
40	M 8	M 6	M 8	M 8	B 6	B 8	14	25	13	10	14
50	M 10	M 8	M 10	M 10	B 8	B 10	18	32	20	12	18
63	M 12	M 10	M 12	M 12	B 10	B 12	20	40	25	14	22
80	M 16	M 12	M 16	M 16	B 16	-	25	50	30	17	30

Ausführung

- **GN 6335.1**
Kunststoff
Duroplast (PF)
schwarz, glänzend
Buchse
Stahl verzinkt, blau passiviert —
- **GN 6335.2**
Kunststoff
Thermoplast (Polyamid PA)
- schlagfest
- schwarz, matt
Buchse
- Stahl verzinkt, blau passiviert —
- Edelstahl 1.4305 **NI**
- ISO-Passungen → Seite 2151
- Kunststoff-Eigenschaften → Seite 2158
- RoHS



Hinweis

Kreuzgriffe GN 6335.1 / GN 6335.2 mit vorstehender Buchse weisen folgende Vorteile auf:

Die Auflagefläche steht genau senkrecht zur Bohrung und ist mit vollem Durchmesser aus Stahl bzw. Edelstahl. Die herausragende Buchse erlaubt eine einwandfreie Querstiftverbindung.

Bestellbeispiel (Duroplast, Buchse Stahl)	
1	d ₁
2	d ₃ (d ₂)
3	Form
GN 6335.1-50-B10-C	

Bestellbeispiel (Thermoplast, Buchse Edelstahl)	
1	d ₁
2	d ₂ (d ₃)
3	Form
4	Werkstoff Buchse
GN 6335.2-63-M12-E-NI	